

BSN

Feuille thermo-adhésive permanent



Repasser au lieu de coudre, c'est aussi simple que cela.

Le BSN est une feuille thermo-adhésive permettant de fixer en permanence les patches, les badges et les emblèmes – sans couture ! Après la broderie, le BSN est repassé sur tout le revers de l'emblème. Cela rend chaque applique extrêmement durable, même les bords et les bordures ne se détachent pas. Le BSN est disponible en deux versions: l'une est à utiliser avec un fer à repasser (type H) et l'autre avec une presse à chaud (type I).

GUNOLD®



Utilisations principales:

- ◆ Feuille thermo-adhésive pour fixation sans couture des écussons, patches et emblèmes.
- ◆ Pour un collage permanent des bords, des bordures et des coutures.

Conseils d'utilisation:

Revêtement de l'emblème:

- ◆ Placez l'emblème avec le verso sur le côté feuille de BSN et découpez le gabarit avec le papier siliconé en ajoutant environ 3 mm de longueur supplémentaire.
- ◆ Type I: Appuyez avec la presse à chaud à 170 ° C pendant env. 5 secondes.
Type H: Appuyer avec un fer à repasser  pendant env. 5 sec.
- ◆ Enlevez le papier siliconé du revêtement. Ensuite, retournez l'excès en arrière.
Avantage: Meilleure liaison des bords.

Application sur les vêtements:

- ◆ Repassez le matériel de base avant utilisation. Des traces « d'apprêt » s'évaporent et une fixation permanente est obtenue!
- ◆ Placez l'emblème revêtu à l'endroit souhaité et le fixez de manière permanente:
Type I: Appuyez avec la presse à chaud (pression moyenne) à 170 ° C pendant env. 15 secondes.
Type H: Repasser soigneusement avec un fer à repasser  pendant env. 20-25 secondes. Répétez le processus de repassage sur le dos du tissu.



Vos propres essais sont nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats de collage afin de déterminer la pression, la température et le temps. Une adhésion complète sera obtenue après 48 heures!

Informations techniques:

- ◆ Feuilles à repasser
- ◆ Matière:
Base: 100% polyamide
Couverture: Papier Siliconé
- ◆ Présentation Types I+H :
Rouleau: 75 cm x 100 m
37,5 cm x 100 m
37,5 cm x 25 m
- ◆ Disponible en 2 versions différentes:
Type I · convient au lavage jusqu'à 60 ° C
· nettoyage chimique possible
· ne peut être appliqué qu'avec une presse à chaud
· épaisseur: - Base: 80 g/m²
- Couverture: 72 g/m²
Type H · convient au lavage jusqu'à 40 ° C
· nettoyage chimique possible
· fixation également possible avec un fer à repasser
· épaisseur: - Base: 60 g/m²
- Couverture: 72 g/m²
- ◆ Quantité minimale de commande:
1 rouleau



STANDARD
100

EAA 14318
TESTEX

Tous nos produits sont de qualité supérieure pour des résultats optimaux sur toutes broderies.
Pour plus d'informations, visitez notre site web www.gunold.de!

