

◆ Hilo superior

GLOWY

Hilo fluorescentes con luninosos



Cuando los hilos brillan en la oscuridad ...

.... Están especialmente tratados.

Sí la luz, la luz del sol o las luces ultravioletas golpean el GLOWY, el hilo almacena la luz y la emite nuevamente en la oscuridad – el hilo brilla. La duración de la exposición a la luz determina la intensidad de la luminosidad, que disminuye lentamente y desaparece nuevamente.



GUNOLD®



Procedimientos de uso:

- ◆ **Aguja:**
Utilizar la aguja estándar ORGAN No 75/11 SES.
- ◆ **Hilo de Canilla:**
Para obtener mejores resultados utilice BOBBY SYN 130 o BOBBY FIL 110L.

Instrucciones de cuidado:



- ◆ **Consejo para el bordado:**
Para todos los diseños digitalizados hilo de bordar grosor 40.

Información técnica:

- ◆ **Hilo superior**
- ◆ **Composición:**
56% poliéster / 44% polipropileno
- ◆ **Tamaño 40:**
Nm 69/2; dtex 145*2

- ◆ **Pedido mínimo:**
1 cono pequeña de 1.000 metros

Más cosas importantes:

La intensidad de flourescencia de este hilo depende de la duración a la que ha estado expuesto a la luz. Según el grado de dicha exposición, el efecto fluorescente en la oscuridad tendrá una duración de 15-20 minutos aproximados. Este hilo soporta más de 50 lavados sin pérdida de luminosidad, según pruebas realizadas que así lo garantizan.

Gama de colores:

- Descubra los 7 colores GLOWY
- Interactiva en www.gunold.de
- Carta de colores con hilo reales



OEKO
TEX®

STANDARD
100

BXX 20718
TESTEX



Artículos para bordados de alta calidad – probado en ropa, publicidad y tejidos para el hogar. Para más información visite nuestra página www.gunold.de!

GUNOLD®

